

uvex**Pár rukavic uvex phynomic C3, Velikost rukavice: 11**

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	094477 11
GTIN	4048612043523
Třída artiklu	04W

Popis

Provedení:

phynomic C3. S nitrilovým, vlhkost odpudivým nitrilovým povlakem a vysokou prodyšností. Certifikováno pro manipulaci s potravinami, dobře snášené alergiky.

uvex phynomic řada. Zvláště lehká, flexibilní ochranná rukavice proti pořezání dobře sedí.

Optimálně

vhodná pro činnosti, při nichž se vyžaduje vysoká citlivost. Öko-Tex® standard 100 a bez silikonu.

Norma:

EN 388; EN 420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para la manipulación de alimentos

Glove characteristics: Foodstuffs certified

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

Technický popis

Velikost rukavice	11
Série	uvex phynomic
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie	Kategorie II
Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Vlastnost rukavice	Certifikováno pro potraviny
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X43B
Materiál nosiče	Polyamid, HPPE
Povlak	Nitrilová pěna
Rozsah použití	Přesnost
Barva	tyrkysová
Třída ochrany proti pořezání	B
Druh produktu	Rukavice proti pořezání