

**uvex****Pár rukavic uvex C500 XG, Velikost rukavice: 8**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	094555 8
GTIN	4048612040058
Třída artiklu	04W

## Popis

### Provedení:

C500 XG. Ochranné rukavice proti pořezání bez silikonu, vhodné díky **plnému povlaku** z vysoce účinného elastomeru pro použití při těžkých pracích v olejnatém, mastném prostředí. **Vysokou schopnost uchopení v oleji** zajišťuje povlak Xtra-Grip.

**uvex 500 řada.** Spolehlivá ochranná rukavice proti pořezání s technologií Bamboo TwinFlex® z bambusové viskózy, HPPE a polyamidu pro dobrý pocit při nošení a pokročilou regulaci teploty.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

### Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

## Technický popis

Velikost rukavice	8
Řada	uvex C500
Druh rukavic	Rukavice proti pořezání
Ochranná kategorie	Kategorie II

Vlastnost rukavice	Bez silikonu
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Materiál nosiče	Polyamid, HPPE, sklo, bambusová viskóza
Povlak	Nitril
varianta povlaku	plný povlak
Rozsah použití	Heavy Duty
Barva	antracit / limetka
Hmotnost	93 g
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	C
Druh produktu	Rukavice proti pořezání