

Erdi**Nůžky na plech Ideál s 2složkovou rukojetí, Pravořezné, Celková délka: 230mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 767050 230 |
| GTIN | 4010220031957 |
| Třída artiklu | 73X |

Popis

Provedení:

Hlava nůžek z ušlechtilé oceli (min. HRC 61). Kompaktní hlava nůžek s částečně zapuštěným přišroubováním hlavy. 2složková rukojeť s drsnou a měkkou vložkou, šetrnou pro ruce. Zmenšený úhel rozevření rukojeti pro optimální manipulaci při stejné délce stříhu. Středící blokovací závora pro jednoduchou obsluhu bez přechytávání (pro praváky i pro leváky). **Střížný výkon:** Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2 mm.

Výhoda:

Extrémně robustní kloub s vložkou ze slinuté oceli pro snadné stříhání s odolností vůči opotřebení. Minimalizovaná síla díky zmenšené šířce otvoru rukojeti a dvojitému pákovému převodu.

Technický popis

| | |
|----------------|------------|
| Celková délka | 230 mm |
| Délka břitů | 30 mm |
| Způsob použití | Pravořezné |
| Druh produktu | Nůžky |