




Sada nástrčných klíčů, 1/4; 3/8 palcový čtyřhran 48dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630006
GTIN	4018754260539
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M14.

Pro zapalovací svíčky 16 mm.

Pro šrouby s drážkou se závitem M1,6 – M5.

Pro šrouby Phillips se závitem M2 – M6.

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M10.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 8 ks č. 631000 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

3/8 palce nástrčné hlavice 6hranné: 12 ks č. 637200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Vložka pro zapalovací svíčku 3/8 palce: 1 ks č. 637310 vel. 16

BITY pro Phillips C 6,3: 3 ks č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity pro šrouby Pozidriv C 6,3: 1 ks č. 675320 vel. 2/25

Bity pro šrouby s drážkou C 6,3: 6 ks č. 675250 vel. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Bity pro vnitřní 6hran C 6,3: 5 ks č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Adaptér na bity: 2 ks podobné č. 676800 vel. 4/4; 8/4

Spojovací kus 3/8 palce: 1 ks č. 649505 vel. 3

3/8 palce vratidlo: 1 ks č. 635700 vel. 165

1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632800 vel. 150

Prodloužení 1/4 palce: 1 ks č. 632400 vel. 150

Prodloužení 3/8 palce: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240
 Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633500 vel. 1/4
 Kardanový kloub 3/8 palce: 1 ks č. 636200 vel. 3/8
 Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632000 vel. 1/4
 Ráčna 3/8 palce: 1 ks č. 635000 vel. 3/8
 Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Ploché šroubováky
Unášecí profil	Pozidriv-šroubováky
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-22 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-8 mm
Počet dílů	48
Upínací 4hran	1/4 palec
Upínací 4hran	3/8 palec
Obal	ABS plastový box
Délka	413 mm
Šířka	230 mm
Výška	57 mm
S funkcí QuickRelease	ne
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631000 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631000 4,5
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635400 240

Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka mm	632800
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675310 2/25
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 13 mm	637200 13
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631000 9
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 19 mm	637200 19
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675320 2/25
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 15 mm	637200 15
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 17 mm	637200 17
Bit plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 8 mm	675250 8
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636200 3/8
Bit plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 4 mm	675250 4
Kardanový kloub, 1/4 palce Typ 1/4	633500 1/4
Bit plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 6,5 mm	675250 6,5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631000 8
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 22 mm	637200 22
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675310 1/25
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631000 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631000 5
Bit plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 3 mm	675250 3
Redukce Typ 3	649505 3
Bit plochý, 1/4 palce C 6,3 Šířka břitu 5,5 mm	675250 5,5
Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce Rozměr klíče 16 mm	637310 16
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675310 3/25
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 14 mm	637200 14

6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 11 mm	637200 11
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 18 mm	637200 18
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632400 150
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 21 mm	637200 21
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 16 mm	637200 16
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 10 mm	637200 10
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675240 3
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631000 5,5
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5
6hranna hlavice 3/8 palce Rozměr klíče 12 mm	637200 12
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3Profil Hex-Plus 6hran 8 mm	675240 8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635400 75
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm	635700 165
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631000 7