



Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 44-dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	634411
GTIN	4018754261154
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M4 – M14, pro zapalovací svíčky 16 a 20,8 mm a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M12.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 15 ks č. 637000 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Zvláště dlouhé nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks č. 637310 vel. 16; 20,8

Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Očkoploché klíče: 15 ks č. 613500 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Vratidlo: 1 ks č. 635700

Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636200

Ráčna: 1 ks č. 635000

Uložení v: Box z plastu ABS

Výška: 82 mm

Upínací 4-hran: 3/8 palec

Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče: 7-22 mm

Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče: 3-10 mm

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti klíčů 6-hr. maticové klíče	3-10 mm
Rozsah velikosti klíčů 12-hr. nástrčné klíče	7-22 mm
Upínací 4-hran	3/8 palec
Počet dílů	44
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Obal	Box z plastu ABS
Délka	481 mm
Šířka	288 mm
Výška	82 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč