

**Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 15-dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	633816 6
GTIN	4018754260713
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637200.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M12.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 11 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636200

Ráčna: 1 ks č. 635000

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-19 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Počet dílů	15
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Obal	ABS plastový box

Délka	322 mm
Šířka	134 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635400 240
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635400 75
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636200 3/8