



## Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná, Typ: 12



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 633916 12     |
| GTIN           | 4018754260751 |
| Třída artiklu  | 63A           |

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**. S 12-hrannými nástrčnými hlavice č. 637000.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M14.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 14 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Vratidlo: 1 ks č. 635700

Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636200

Ráčna: 1 ks č. 635000

Uložení v: ABS plastový box

### Technický popis

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Upínací 4hran                                | 3/8 palec               |
| Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů | 8-22 mm                 |
| Rozměry velikostí klíčů                      | metrické                |
| Unášecí profil                               | 12-hranný nástrčný klíč |
| Počet dílů                                   | 19                      |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Délka         | 322 mm        |
| Šířka         | 134 mm        |
| Výška         | 57 mm         |
| Druh produktu | Nástrčný klíč |

### Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm    | 635400 240 |
| Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm     | 635400 75  |
| Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm | 635700 165 |
| Prostrčná ráčna s krátkou rukojetí, 1/4 palce  | 632600     |