



Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	633916 6
GTIN	4018754260737
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637200.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M14.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 14 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Vratidlo: 1 ks č. 635700

Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636200

Ráčna: 1 ks č. 635000

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-22 mm
Počet dílů	19
Upínací 4hran	3/8 palec

Délka	322 mm
Šířka	134 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm	635700 165
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635400 240
Prostrčná ráčna s krátkou rukojetí, 1/4 palce	632600
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635400 75