




Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 24-dílná, Typ: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	634316 12
GTIN	4018754260447
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**. S 12-hrannými nástrčnými hlavice č. 637000.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M12, pro zapalovací svíčky a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M12.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 12-hranné resp. 6-hranné: 11 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 1 ks č. 637310 vel.16

Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Vratidlo: 1 ks č. 635700

Prodloužení: 2 ks č. 635400 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636200

Ráčna: 1 ks č. 635000

Uložení v: Box z plastu ABS

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč

Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-10 mm
Počet dílů	24
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	8-19 mm
Obal	Box z plastu ABS
Délka	413 mm
Šířka	230 mm
Výška	57 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 6 mm	637600 6
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 3 mm	637600 3
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 240 mm	635400 240
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 7 mm	637600 7
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 8 mm	637600 8
Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce Rozměr klíče 16 mm	637310 16
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636200 3/8
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 4 mm	637600 4
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 10 mm	637600 10
6hranná zástrčná hlavice 3/8 palce 6hran 5 mm	637600 5
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 165 mm	635700 165
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635400 75