



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 15-dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637714 6
GTIN	4018754260874
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavice č. 642200.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 12 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 prodloužení: Č. 641000 vel. 130; 255

1 ráčna: č. 640100

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet dílů	15
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-32 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Obal	ABS plastový box

Délka	413 mm
Šířka	226 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641000 130
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641000 255