



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 22-dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637816 6
GTIN	4018754260904
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4-hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642200.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 16 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Vratidlo: 1 ks 641300

Prodloužení: 3 ks č. 641000 vel. 75; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641600

Ráčna: 1 ks č. 640100

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Počet dílů	22
Upínací 4hran	1/2 palec

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-32 mm
Obal	ABS plastový box
Délka	454 mm
Šířka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641000 75
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641600 1/2
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641000 255
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 300 mm	641300 300
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641000 130