



## Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 28dílná, Typ: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	637916 6
GTIN	4018754260850
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavice č. 642200.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 22 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Příčná rukojeť: 1 ks č. 641300 vel. 300

Prodloužení: 3 ks č. 641000 vel. 75; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

### Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet dílů	28
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-32 mm

Upínací 4hran	1/2 palec
Délka	454 mm
Šířka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	nástrčný klíč

### Příslušenství

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641000 75
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641000 255
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 300 mm	641300 300
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641000 130
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641600 1/2