



## Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 31 dílná, Typ: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	638016 6
GTIN	4018754260805
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124.** Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642200.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22 a šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M18.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 17 ks vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

6hranné zástrčné hlavice: 8 ks č. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Příčná rukojeť: 1 ks č. 641300 vel. 300

Prodloužení: 3 ks č. 641000 75; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

### Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč

Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-14 mm
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-32 mm
Počet dílů	31
Upínací 4hran	1/2 palec
Délka	454 mm
Šířka	253 mm
Výška	64 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643200 7
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643200 12
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641600 1/2
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643200 10
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641000 75
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 300 mm	641300 300
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643200 5
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641000 130
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643200 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643200 4
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643200 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643200 14
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641000 255