



LED akumulátorová pracovní svítilna, Typ: 26



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081254 26
GTIN	5708997354414
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Robustní LED zářič s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.

- **Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.**
- **Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.**
- **Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech.**

Pracovní svítilna NOVA se zabudovaným držadlem. Vysoce výkonné prvky COB LED s 5stupňovou funkcí stmívání, otočné. Díky duálnímu systému použitelné jako mobilní akumulátorový zářič, tak i se síťovým kabelem. Zobrazení stavu nabití, zobrazení zbývající doby, funkce stmívání v 5 stupních.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky.

Technický popis

Světelný tok	400 - 4000 lm
Ochranná třída IP	IP 67

Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Doba svícení	1 - 14 h
Zóna ATEX	žádná
Teplota barev	6000 K
Napětí akumulátorů	11,1 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	4,4 Ah
Počet obsažených akumulátorů	1
Celková délka	235 mm
Celková výška	233 mm
Celková šířka	88 mm
Hodnota CRI	80
Hmotnost	1780 g
Příkon	29 W
Označení výrobce	NOVA 3K C+R
Druh produktu	Pracovní svítilna

Příslušenství

Akumulátor Li-Ion Kapacita akumulátoru 4400 mAh	081431 4400
---	-------------