



LED akumulátorová pracovní svítilna, Typ: 42



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081254 42
GTIN	5708997354438
Třída artiklu	08C

Popis

Provedení:

Robustní LED zářič s hliníkovým krytem odolným proti nárazům a gumovou ochrannou hranou.

- **Měkké, neoslňující světlo s minimem stínů a nepatrným vyvíjením tepla.**
- **Vysoký světelný výkon, nízká spotřeba energie, dlouhá životnost.**
- **Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech.**

Pracovní svítilna NOVA se zabudovaným držadlem. Vysoce výkonné prvky COB LED s 5stupňovou funkcí stmívání, otočné. Díky duálnímu systému použitelné jako mobilní akumulátorový zářič, tak i se síťovým kabelem. Zobrazení stavu nabití, zobrazení zbývající doby, funkce stmívání v 5 stupních.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky.

Technický popis

Kapacita akumulátoru	5,2 Ah
Počet obsažených akumulátorů	1

Ochranná třída IP	IP 67
Napětí akumulátorů	11,1 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Světelný tok	600 - 6000 lm
Zóna ATEX	žádná
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Doba svícení	1 - 12 h
Celková šířka	92 mm
Celková délka	275 mm
Celková výška	275 mm
Hodnota CRI	80
Hmotnost	2600 g
Příkon	42 W
Označení výrobce	NOVA 5K 42W
Druh produktu	Pracovní svítilna