



Sada bitů 10-dílná, ušlechtilá ocel „Stainless“



Údaje o objednávce

Artikové číslo	675681
GTIN	4013288111852
Třída artiklu	63H

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675490 1 ks vel. 2/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675492 1 ks vel. 1/25; 2 ks vel. 2/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675496 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Spojovací stopka „Rapidaptor Stainless“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3S

Technický popis

Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Počet dílů	10

Druh produktu

Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3ušlechtilá ocel
„Stainless“ Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm

675492 2/25

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3ušlechtilá ocel
„Stainless“ Profil Torx® TX30

675496 TX30

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3ušlechtilá ocel
„Stainless“ Profil Torx® TX25

675496 TX25

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3ušlechtilá ocel
„Stainless“ Profil Torx® TX10

675496 TX10

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3ušlechtilá ocel
„Stainless“ Profil Torx® TX20

675496 TX20

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3ušlechtilá ocel
„Stainless“ Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm

675492 1/25

Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3S

675020 6,3S

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3ušlechtilá ocel
„Stainless“ Profil Torx® TX15

675496 TX15

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3ušlechtilá ocel
„Stainless“ Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm

675490 2/25