



## Sada bitů Universal 30dílná



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	675791
GTIN	4013288191595
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

#### Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675200 2 ks vel. 1/25; 3 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675380 2 ks vel. 1/25; 3 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Č. 675240 po 1 ks vel. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Podobně jako č. 675550 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx® s kolíkem: Č. 675350 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks vel. 1,0x5,5

Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

### Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Označení výrobce	Bit-Check 30 Universal 1
Druh produktu	Bitový nástroj

## Příslušenství

Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou tvrdá Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675380 2/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX25	675350 TX25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 8 mm	675240 8
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX20	675350 TX20
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx® TX40	675350 TX40
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675240 3
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675200 1/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Bitorsion Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675520 1/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou tvrdá Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675380 3/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675200 3/25
	675350 TX10

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx®  
TX10

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx®  
TX30

675350 TX30

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónoutvrďá  
Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm

675380 1/25

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou  
Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm

675200 2/25

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3s otvorem Profil Torx®  
TX15

675350 TX15