

**HOLEX****Těžká celoodelová výkonová svěrka se speciální přitlačnou hlavicí, Rozsah upnutí: 1500mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	861320 1500
GTIN	4045197786210
Třída artiklu	82C

**Popis****Provedení:**

Lišta a pevný třmen z tažené lesklé oceli (speciální profil), zušlechtěné a galvanicky pozinkované. Ocelová vodící lišta, zápusťově kovaná, zušlechtěná a galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem, odolné proti opotřebení. Dlouhá životnost díky speciální tlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, odolné proti horku. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Výklopná do 30°.

**Použití:**

Pro těžké a nejtěžší zatížení při upínání obrobků u ocelových konstrukcí, zámečnictví, výroby nákladních automobilů, ve strojírenství, atd. Pohyblivá přitlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků. **Maximální upínací tlak do cca 22000 N.**

**Technický popis**

Rozsah upnutí	1500 mm
Vyložení	175 mm

Průřez vodicí lišty	40×20 mm
Hmotnost	12 kg
Druh produktu	Svěrka

---

## Příslušenství

Tlačná deska Typ GSP	861121 GSP
Tlačná deska Typ GSV	861121 GSV