

**Brusný pás keramické zrna XK870T, 9×533 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 558414 80 |
| GTIN | 4018875292037 |
| Třída artiklu | 56V |

Popis**Provedení:**

Brusný pás XK870 se samoostřícím **keramickým zrnem (CER)** pro velmi vysoký brusný výkon a dlouhou životnost. Aktivní dodatečná brusná vrstva (**TOP Size**) zajišťuje chladný brus a zvyšuje obráběcí výkon.

Tkanina T (robustní pružná) pro použití na **ručně vedených strojích**.

Použití:

Pro obrábění všech ocelí, velmi vhodné pro obtížně obrobitelné materiály, jako jsou **ušlechtilá ocel, slitiny niklu, chrom**, titan, hliník.

Upozornění:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526 a další.

Technický popis

| | |
|-----------------|----------------|
| Řada | XK870T |
| Brusivo | Keramické zrna |
| Zkratka brusiva | Keramika |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šířka brusného pásu | 9 mm |
| Délka brusného pásu | 533 mm |
| Atribut názvu produktu | 9×533 mm |
| Druh produktu | Brusný pás |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | omezené použití | 35-40 m/s | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 32-38 m/s | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 20-25 m/s | P |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 32-38 m/s | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 25-30 m/s | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 20-25 m/s | H |
| INOX | vhodný | 18-30 m/s | |
| Ti | omezené použití | 10-20 m/s | |
| GG(G) | vhodný | 30-45 m/s | K |
| CuZn | omezené použití | 35-45 m/s | N |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| suché | vhodný | | |