

3M**Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×457 mm, Srovnání zrnitosti: 180**

Údaje o objednavce

Artikové číslo	558477 180
GTIN	4046719343904
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Flexibilní rounový pás brusné tkaniny s vysokou **stabilitou hran**, odolný proti roztržení.

Použití:

Pro odjehlování, matování a dokončování. **Textilní podklad s malým protažením** je vhodný obzvláště pro silnější zatížení na pneumatických bruskách.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	180
Stupeň jemnosti	střední
Barva	červená
Provedení	A medium
Řada	DF-BL
Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Šířka brusného pásu	13 mm
Délka brusného pásu	457 mm
Atribut názvu produktu	13×457 mm
Druh produktu	Brusný pás s rounem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný	20-25 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	20 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	20 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20 m/s	H
INOX	vhodný	20 m/s	
Ti	vhodný	20 m/s	
GG(G)	vhodný	20 m/s	K
CuZn	vhodný	20 m/s	N
Plasty, GFK	vhodný	20 m/s	
Dřevo	vhodný	20 m/s	
Laky	vhodný	20 m/s	
Uni	vhodný	20 m/s	
suché	vhodný		