

3M**Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×610 mm, Srovnání zrnitosti: 180**

Údaje o objednavce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 558478 180 |
| GTIN | 4046719327591 |
| Třída artiklu | 53M |

Popis

Provedení:

Flexibilní rounový pás brusné tkaniny s vysokou **stabilitou hran**, odolný proti roztržení.

Použití:

Pro odjehlování, matování a dokončování. **Textilní podklad s malým protažením** je vhodný obzvláště pro silnější zatížení na pneumatických bruskách.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|----------|
| Provedení | A medium |
| Srovnání zrnitosti | 180 |
| Barva | červená |
| Stupeň jemnosti | střední |
| Řada | DF-BL |
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Šířka brusného pásu | 13 mm |
| Délka brusného pásu | 610 mm |
| Atribut názvu produktu | 13×610 mm |
| Druh produktu | Brusný pás s rounem |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | 20-25 m/s | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 20 m/s | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 20 m/s | P |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 20 m/s | H |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 20 m/s | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 20 m/s | H |
| INOX | vhodný | 20 m/s | |
| Ti | vhodný | 20 m/s | |
| GG(G) | vhodný | 20 m/s | K |
| CuZn | vhodný | 20 m/s | N |
| Plasty, GFK | vhodný | 20 m/s | |
| Dřevo | vhodný | 20 m/s | |
| Laky | vhodný | 20 m/s | |
| Uni | vhodný | 20 m/s | |
| suché | vhodný | | |