



## Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 120cNm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659939 120
GTIN	4560138455067
Třída artiklu	66F

### Popis

#### Provedení:

Momentový šroubovák s ochranou proti nadměrnému utažení pro různá použití, počínaje sériovou výrobou až po práce na údržbě. S blokovacím mechanismem, který zabraňuje přestavení utahovacího momentu při práci. Šestihranný tvar blokovacího mechanismu zabraňuje otočení. Nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice. S rukojetí z umělé pryskyřice pro lepší uchopení.

#### Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu vydává šroubovák „signalizační pokyn“ (slyšitelně a hmatatelně) a je opět okamžitě připraven k dalšímu použití. Při otočení doleva se uvolňovací mechanismus zablokuje.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 cNm
Ukazatel	analogová
Maximální utahovací moment	120 cNm
Ø	24 mm
Bitový upínač	F 6,3

Rozsah utahovacích momentů	20 - 120 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,2 - 1,2 Nm
Hmotnost	160 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Přepínatelné rozlišení	Nm
Měření	Krouticí moment
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Feedback	s vypínáním
Celková délka L	130 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20