

**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 15cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659939 15
GTIN	4560138455906
Třída artiklu	66F

Popis**Provedení:**

Momentový šroubovák s ochranou proti nadměrnému utažení pro různá použití, počínaje sériovou výrobou až po práci na údržbě. S blokovacím mechanismem, který zabraňuje přestavení utahovacího momentu při práci. Šestihranný tvar blokovacího mechanismu zabraňuje otočení. Nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice. Rukojeť z lehkého kovu profilovaná.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu vydává šroubovák „signalizační pokyn“ (slyšitelně a hmatatelně) a je opět okamžitě připraven k dalšímu použití. Při otočení doleva se uvolňovací mechanismus zablokuje.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Ø	16 mm
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,1 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±3 %
Maximální utahovací moment	15 cNm
Ukazatel	analogová
Bitový upínač	F 6,3

Rozsah utahovacích momentů	2 - 15 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,02 - 0,15 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Hmotnost	50 g
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Celková délka L	100 mm
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20