



## Dutinoměr XT, Rozsah měření: 4-5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 4-5
GTIN	5051102212346
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. „Micro“ - provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

#### Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

#### Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

#### Pozor:

Dutinoměr XT pro **2bodové měření**.

### Technický popis

Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,002 mm
Rozměr a	0 mm
Standardně měřené hloubky	18 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

## Příslušenství

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 5 mm	484030 5
--	----------