



Dutinoměr XT, Rozsah měření: 3-4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428500 3-4
GTIN	2050001893062
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové **dutinoměry XT**. Měřicí vřeteno kalené a broušené. Měřicí bubínek s černou stupnicí, všechny odečítací stupnice matně chromované. Všechny přístroje jsou opatřeny výrobním číslem a zkušebním protokolem. „Micro“ - provedení s vylepšeným rozlišením 2 µm.

Použití:

Slepé a průchozí otvory, středící hrany.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Měřicí hlavy č. 428605.

Pozor:

Dutinoměr XT pro **2bodové měření**.

Technický popis

Mezní chyba	0,004 mm
Standardně měřené hloubky	12 mm
Rozměr a	0 mm
Rozlišení	0,002 mm
Norma	DIN 863
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 20 mm	022500 20
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 4 mm	484030 4
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 3-4 mm	428605 3-4