



Skříňový systém Tool24 Smartline včetně organizéru, Typ: S11M



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	979000 S11M
GTIN	4045197815323
Třída artiklu	9SA

Popis

Provedení:

Flexibilní systém výdeje zboží pro skladování, výdej a správu obráběcích a montážních nástrojů, měřicích prostředků, předmětů pro ochranu při práci a velkého počtu spotřebních materiálů. Hlavní systémy je možné rozšiřovat pomocí přídatných rozšiřovacích skříní (pomocný systém). Individuálními softwarovými balíčky lze systém přesně přizpůsobit vašim požadavkům. Korpus a zásuvky z ocelového plechu s tloušťkou 1 mm. Podstavec pro zdvižné vozíky z ocelového plechu s tloušťkou 1,75 mm. Odkládací deska z bambusu.

Použití:

Automatický systém výdeje zboží pro skladování a správu nástrojů a příslušenství.

Obsah:

Organizéry: 10× 960310_4+18; 1×960330_3+14

Osazení:

Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 1 technická zásuvka
10×75 mm; 1×150 mm

Rozsah dodávky:

Hlavní systém: Skříň pro výdej zboží s 11 zásuvkami 36×36 E, dotyková obrazovka, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku BASIC a organizéry.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 22 palců; čtečka čárových kódů; PC včetně softwarového balíku BASIC

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikoon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Zásuvky/výsuvné dno nosnost: 75 kg

Úložná plocha: 4 m²

Výška: 1390 mm

Šířka: 717 mm

Hloubka: 750 mm

Užitná šířka zásuvky: 612 mm

Užitná hloubka zásuvky: 612 mm

Technický popis

Úložná plocha	4 m ²
Rozdělení uvnitř zásuvky	36×36 E
Výška	1390 mm
Počet zásuvek	11
Užitná šířka zásuvky	612 mm
Hmotnost	249 kg
Šířka	717 mm
Hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvky	612 mm
Typ	Základna hlavní skříň kompletní
Zásuvky/výsuvné dno nosnost	75 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003