



## Kloubový klíč na čelní otvory zalomený, Největší Ø / jmenovitý Ø čepu: 40/4mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	628810 40/4
GTIN	4020772051068
Třída artiklu	63Q

### Popis

#### Provedení:

Speciální ocel, svíse broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.  
Zalomený, s výměnným čepem.

#### Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

#### Upozornění:

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm; toleranční pole h12.

### Technický popis

Nastavitelná vzdálenost čepů (a)	18 - 40 mm
Největší Ø	40 mm
Celková délka	158 mm
Jmenovitý Ø čepu	4 mm
Typ	764C
Čepový závit	M4
Označení výrobce	764CC
Druh produktu	Klíč na čelní otvory

