



Kloubový klíč na čelní otvory zalomený, Největší Ø / jmenovitý Ø čepu: 125/8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	628810 125/8
GTIN	4020772051112
Třída artiklu	63Q

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svíse broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
Zalomený, s výměnným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Upozornění:

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm; toleranční pole h12.

Technický popis

Nastavitelná vzdálenost čepů (a)	80 - 125 mm
Největší Ø	125 mm
Celková délka	290 mm
Jmenovitý Ø čepu	8 mm
Typ	764C
Čepový závit	M6
Označení výrobce	764CC
Druh produktu	Klíč na čelní otvory

Příslušenství

Třídící box, 20dílný, s volným čepem a maticí

628850