

**Skříňový systém Tool24 Smartline včetně organizéru, Typ: S11M-EN****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	979000 S11M-EN
GTIN	4045197693709
Třída artiklu	9SA

**Popis****Provedení:**

Flexibilní systém výdeje zboží pro skladování, výdej a správu obráběcích a montážních nástrojů, měřicích prostředků, předmětů pro ochranu při práci a velkého počtu spotřebních materiálů. Hlavní systémy je možné rozšiřovat pomocí přídatných rozšiřovacích skříní (pomocný systém). Individuálními softwarovými balíčky lze systém přesně přizpůsobit vašim požadavkům. Korpus a zásuvky z ocelového plechu s tloušťkou 1 mm. Podstavec pro zdvižné vozíky z ocelového plechu s tloušťkou 1,75 mm. Odkládací deska z bambusu.

**Použití:**

Automatický systém výdeje zboží pro skladování a správu nástrojů a příslušenství.

**Obsah:**

Organizéry: 10× 960310\_4+18; 1×960330\_3+14

**Osazení:**

Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 1 technická zásuvka  
10×75 mm; 1×150 mm

**Rozsah dodávky:**

Hlavní systém: Skříň pro výdej zboží s 11 zásuvkami 36×36 E, dotyková obrazovka, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku BASIC a organizéry. **Operační systém v angličtině.**

**Rozsah dodávky:**

Dotyková obrazovka 22 palců; čtečka čárových kódů; PC včetně softwarového balíku BASIC, operační systém v angličtině

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement

Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés

Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico

Úložná plocha: 4 m<sup>2</sup>

Výška: 1390 mm

Šířka: 717 mm

Hloubka: 750 mm

Užitná šířka zásuvky: 612 mm

Užitná hloubka zásuvky: 612 mm

## Technický popis

Úložná plocha	4 m <sup>2</sup>
Rozdělení uvnitř zásuvky	36x36 E
Výška	1390 mm
Počet zásuvek	11
Užitná šířka zásuvky	612 mm
Hmotnost	249 kg
Šířka	717 mm
Hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvky	612 mm
Typ	S11M-EN
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003