



Kloubový klíč na čelní otvory pro momentový klíč, Největší Ø / jmenovitý Ø čepu: 40/4mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 628820 40/4 |
| GTIN | 4020772050146 |
| Třída artiklu | 63Q |

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svísele broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
S pohonným 4hranem pro použití s momentovým klíčem. S výměnným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Upozornění:

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm; toleranční pole h12.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Nastavitelná vzdálenost čepů (a) | 18 - 40 mm |
| Celková délka | 120 mm |
| Největší Ø | 40 mm |
| Jmenovitý Ø čepu | 4 mm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |
| Typ | 764C |
| Čepový závit | M4 |
| Označení výrobce | 764Md |
| Druh produktu | Klíč na čelní otvory |

