



Kloubový klíč na čelní otvory pro momentový klíč, Největší Ø / jmenovitý Ø čepu: 80/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	628820 80/5
GTIN	4020772050160
Třída artiklu	63Q

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svíse broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.
S pohonným 4hranem pro použití s momentovým klíčem. S výměnným čepem.

Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

Upozornění:

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm; toleranční pole h12.

Technický popis

Celková délka	180 mm
Největší Ø	80 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a)	40 - 80 mm
Jmenovitý Ø čepu	5 mm
Upínací 4hran	3/4 palec
Typ	764C
Čepový závit	M6
Označení výrobce	764Md
Druh produktu	Klíč na čelní otvory

Příslušenství

Třídící box, 20dílný, s volným čepem a maticí

628850