



## Kloubový klíč na čelní otvory pro momentový klíč, Největší Ø / jmenovitý Ø čepu: 125/8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	628820 125/8
GTIN	4020772050191
Třída artiklu	63Q

### Popis

#### Provedení:

Speciální ocel, svísele broušená, popuštěná na brunýrovaný odstín.  
S pohonným 4hranem pro použití s momentovým klíčem. S výměnným čepem.

#### Použití:

Pro matice se dvěma otvory.

#### Upozornění:

Ø čepu = jmenovitý Ø čepu – 0,1 mm; toleranční pole h12.

### Technický popis

Celková délka	250 mm
Nastavitelná vzdálenost čepů (a)	80 - 125 mm
Největší Ø	125 mm
Jmenovitý Ø čepu	8 mm
Upínací 4hran	3/4 palec
Typ	764C
Čepový závit	M6
Označení výrobce	764Md
Druh produktu	Klíč na čelní otvory

---

## Příslušenství

Třídící box, 20dílný, s volným čepem a maticí

628850