



## Skříňový systém Tool24 Smartline včetně organizéru, Typ: S13



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	979000 S13
GTIN	4045197815330
Třída artiklu	9SA

### Popis

#### Provedení:

Flexibilní systém výdeje zboží pro skladování, výdej a správu obráběcích a montážních nástrojů, měřicích prostředků, předmětů pro ochranu při práci a velkého počtu spotřebních materiálů. Hlavní systémy je možné rozšiřovat pomocí přídatných rozšiřovacích skříní (pomocný systém). Individuálními softwarovými balíčky lze systém přesně přizpůsobit vašim požadavkům. Korpus a zásuvky z ocelového plechu s tloušťkou 1 mm. Podstavec pro zdvižné vozíky z ocelového plechu s tloušťkou 1,75 mm. Odkládací deska z bambusu.

#### Použití:

Automatický systém výdeje zboží pro skladování a správu nástrojů a příslušenství.

#### Obsah:

Organizéry: 12×960310\_4+18; 1×960330\_3+14

#### Osazení:

Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 12×75 mm; 1×150 mm

#### Rozsah dodávky:

Pomocný systém: Skříň pro výdej zboží včetně organizérů.

#### Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Extensión de cajones: Bloqueo de extensión

Drawer runner extension: Anti-tilt lock

Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste

Extraction tiroir: Sécurité antibasculement  
Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés  
Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico  
Zásuvky/výsuvné dno nosnost: 75 kg  
Úložná plocha: 4,8 m<sup>2</sup>  
Výška: 1390 mm  
Šířka: 717 mm  
Hloubka: 750 mm  
Užitná šířka zásuvky: 612 mm  
Užitná hloubka zásuvky: 612 mm

## Technický popis

Úložná plocha	4,8 m <sup>2</sup>
Rozdělení uvnitř zásuvky	36×36 E
Výška	1390 mm
Počet zásuvek	13
Užitná šířka zásuvky	612 mm
Hmotnost	246 kg
Šířka	717 mm
Hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvky	612 mm
Typ	Rozšiřovací skříň kompletní
Zásuvky/výsuvné dno nosnost	75 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003