

Garant**Lupa s LED osvětlením, Ø čočky: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	491495 160
GTIN	4062406198718
Třída artiklu	41M

Popis**Provedení:**

Lupa s osvětlením s inovačním designem pro nejvyšší nároky. Velký průzor s Ø153 mm pro viditelnost bez zkreslení. Vyvážený, odpružený stojan s táhlem s přesnou aretací v robustním provedení z hliníku (bezbarvě eloxovaný) a z vysoce výkonného plastu. Uzavřené klouby chrání vedení uložená uvnitř.

- **Skleněná čočka zcela odolná proti poškrábání, pro viditelnost bez zkreslení.**
- **Kloub hlavy 3D pro individuální nastavování a fixování.**
- **Osvětlení: 112 SMD vysoce výkonných LED, příkon pouhých cca 13 W. Intenzita světla 5500 Lx s možností plynulé regulace až na 10 %, LED se životností až 50 000 h.**
- **Segmentové spínání (vizualizace) umožňuje světelné efekty se zdůrazněním struktury. Stupeň reprodukce barev 1A pro brilantní zviditelnění barev.**

Použití:

V laboratoři, ve výrobě, při montáži, zajišťování kvality atd. s nejvyššími nároky na viditelnost a ergonomickou manipulaci.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 100 – 240 V, 50/60 Hz, kryt čočky a svorka pro upevnění na stole č. 491492 vel. TK.

Upozornění:

Zdroj světla může vyměnit výrobce.

Technický popis

Délka kloubového ramena B	484 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Zvětšení (xnásobné)	1,9
Ø hlavy	250 mm
Délka kloubového ramena A	500 mm
Ø čočky	160 mm
Vyložení	1356 mm
Počet LED diod	48
Druh produktu	Lupa s osvětlením

Příslušenství

Stolní noha pro lupu s LED osvětlením Typ TK	491492 TK
--	-----------