

**Garant****Lupa s LED osvětlením s vloženou čočkou, Ø čočky: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	491497 160
GTIN	4062406198725
Třída artiklu	41M

**Popis****Provedení:**

Lupa s osvětlením s inovačním designem pro nejvyšší nároky. Velký průzor s Ø153 mm pro viditelnost bez zkreslení. Vyvážený, odpružený stojan s táhlem s přesnou aretací v robustním provedení z hliníku (bezbarvě eloxovaný) a z vysoce výkonného plastu. Uzavřené klouby chrání vedení uložená uvnitř.

- **Skleněná čočka zcela odolná proti poškrábání, pro viditelnost bez zkreslení.**
- **Kloub hlavy 3D pro individuální nastavování a fixování.**
- **Osvětlení: 112 SMD-vysoce výkonných LED, příkon pouhých cca 13 W. Intenzita světla 5500 Lx s možností plynulé regulace až na 10 %, LED se životností až 50 000 h.**
- **Segmentové spínání (vizualizace) umožňuje světelné efekty se zdůrazněním struktury. Stupeň reprodukce barev 1A pro brilantní zviditelnění barev.**

**Použití:**

V laboratoři, ve výrobě, při montáži, zajišťování kvality atd. s nejvyššími nároky na viditelnost a ergonomickou manipulaci.

**Rozsah dodávky:**

Včetně síťového napáječe 100 – 240 V, 50/60 Hz, kryt čočky a svorka pro upevnění na stole č. 491492 vel. TK.

Včetně dodatečné vložené čočky Ø 30 mm.

**Upozornění:**

Zdroj světla může vyměnit výrobce.

**Technický popis**

Zdroj energie	Síťový provoz
Zvětšení vložená čočka (xnásobně)	3,5
Vyložení	1356 mm
Počet LED diod	48
Ø čočky	160 mm
Délka kloubového ramena A	500 mm
Délka kloubového ramena B	484 mm
Ø hlavy	250 mm
Zvětšení (xnásobné)	1,9
Druh produktu	Lupa s osvětlením

## Příslušenství

Stolní noha pro lupu s LED osvětlením Typ TK	491492 TK
--	-----------