

Garant**Pneumatický středící svěrák, Typ: 160/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- **Nastavitelný zdvih + 5 mm na každou stranu.**
- **Plynule nastavitelná upínací síla až 22,5 kN. Aritmetický součet = 45 kN.**
- **Také v případě ztráty stlačeného vzduchu má středící svěrák mírné (cca 60 kg) předpnutí, aby bylo zajištěno bezpečné umístění obrobku např. u výměnných stolů.**

Se základní deskou, pro větší podpěrný moment a maximální stabilitu.

Použití:

Pro středící upínání konstrukčních dílů. Vhodný pro **automatizovaný provoz** pomocí 4kanálových upínacích hrnců, ale také přes boční přípojky.

Zvláštní příslušenství:

Program čelistí č. 360183 – 360187.

Technický popis

Upínací síla do maximálně	22,5 kN
B	160 mm
Hmotnost	22,2 kg
L	160 mm

Výška H	99,2 mm
Upínací zdvih	8,5 mm
Maximální výkon stlačeného vzduchu	9 bar
Šířka čelistí A	104 mm
Vhodné pro barevný kód	PCV 160
Křížová rozteč	200 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Pár čelistí Gripp Typ 1	360183 1
Pár čelistí Gripp Typ 1	360184 1
Měkká nastavbová čelist 1/2 Typ 148S	360186 148S
Pár měkkých nastavbových čelistí Typ 148	360187 148
Pár měkkých nastavbových čelistí Typ 168	360187 168
Měkká nastavbová čelist 1/2 Typ 148A	360186 148A
Adaptér čelisti Pro typ 160	360182 160
Pár základních čelistí Typ 148	360185 148