

HOLEX**Sada náradí, 21dílná v pouzdře na zip, Počet dílů: 21****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	680135 21
GTIN	4062406199937
Třída artiklu	66H

Popis**Rozsah dodávky:**

Svinovací metr: 1 ks č. 462014 vel. 3

Oboustranný otevřený klíč: po 1 ks č. 610950 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19

Sada 6hranných úhlových šroubováků s kulovou hlavou v plastovém držáku: 1 ks č. 627225 vel. 9

Šroubovák pro šrouby Pozidriv: po 1 ks č. 660701 vel. 3,5; 4; 5,5

Šroubovák pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 668401 vel. 1; 2

Kombinované kleště: 1 ks č. 701515 vel. 160

Ukládání v tašce na zip: 1 ks č. 691536

Upozornění:**Náradí se dodává osazené v nástrojové tabuli.****Technický popis**

Počet dílů	21
Druh produktu	Sada náradí

Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 1	668401 1
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 17X19 mm	610950 17X19
Šroubovák pro šrouby Phillips, se silovou rukojetí Velikost křížové drážky 2	668401 2
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 5,5 mm	660701 5,5
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 14X15 mm	610950 14X15
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 12X13 mm	610950 12X13
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 4 mm	660701 4
Kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti Celková délka 160 mm	701515 160
Svinovací metr, odečet mm/palce Délka pásma 3 m	462014 3
Pouzdro na nářadí se zipem	691536
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 8X9 mm	610950 8X9
Plochý šroubovák se silovou rukojetí Šířka břitu b 3,5 mm	660701 3,5
Oboustranný otevřený klíč Rozměry klíčů 10X11 mm	610950 10X11
Sada 6hranných úhlových klíčůniklované Počet klíčů 9	627225 9