

HOLEX**Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320672 4
GTIN	4062406199951
Třída artiklu	32L

Popis**Provedení:**

- **Tělo a otočný hrot jsou kalené.**
- **Otočný hrot kalený do hloubky, možno několikrát přebrousit.**
- **Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.**
- **Bezúdržbové díky trvalému mazání.**
- **Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.**
- **Úhel špičky 60°.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.

Ø pouzdra D: 69 mm

Užitná délka B: 103 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 32 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 40 mm

Maximální počet otáček: 3800 min⁻¹

Technický popis

Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm
------------------------------------	----------

Maximální počet otáček	3800 min ⁻¹
Ø pouzdra D	69 mm
Morse kužel	MK4
Pro hmotnost obrobku	800 kg
Délka hrotu C	40 mm
Největší Ø hrotu 60° A	32 mm
Užitná délka B	103 mm
Druh produktu	Středicí hrot