

**HOLEX****Lehký otočný soustružnický hrot, Morse kužel: 5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320652 5
GTIN	4062406200305
Třída artiklu	32L

**Popis****Provedení:**

- Úhel hrotu 60°
- Lehké provedení s úzkým pouzdem.
- Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
- Bezúdržbové díky trvalému mazání.
- Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Použití:**

Převážně k obrábění malých a těch nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.

Ø pouzdra D: 69 mm

Užitná délka B: 103 mm

Největší Ø hrotu 60° A: 32 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,006 mm

Délka hrotu C: 40 mm

Maximální počet otáček: 3800 min<sup>-1</sup>

**Technický popis**

Užitná délka B	103 mm
Maximální počet otáček	3800 min <sup>-1</sup>

Morse kužel	MK5
Ø pouzdra D	69 mm
Délka hrotu C	40 mm
Pro hmotnost obrobku	800 kg
Maximální chyba obvodové házivosti	0,006 mm
Největší Ø hrotu 60° A	32 mm
Druh produktu	Středicí hrot