

HOLEX**Věžířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, Ø 115 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5284 60
GTIN	4062406199708
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

- **Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.**
- **Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítláčny tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.**

long life - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost.**

Odpovídá 565284.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Upozornění:**Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.****Technický popis**

Popis tvaru	šikmé
Ø otvoru	22,23 mm

Ø kotouče	115 mm
Obsah	100
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický Zrnitost 60	565284 60
---	-----------