

**HOLEX****Věžířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, Ø 150 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5286 60
GTIN	4062406201685
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

- Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.
- Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítláčny tlak.
- Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
- Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

**long life** - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost**.

Odpovídá 565286.

**Použití:**

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

**Upozornění:****Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.****Technický popis**

Ø kotouče	150 mm
Ø otvoru	22,23 mm

Popis tvaru	šikmé
Obsah	100
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický Zrnitost 60	565286 60
---	-----------