

**HOLEX****Věžířovitý brusný kotouč speed ZA plochý, Ø 125 mm, Zrnitost: 60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5295 60
GTIN	4062406201753
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:**

- **Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.**
- **Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.**

**speed** - Ploché uspořádání lamel pro **vysoký objem třísek za časovou jednotku** a dlouhou životnost.

Odpovídá 565295

**Použití:**

Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.

**Upozornění:**

**Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.**

**Technický popis**

Popis tvaru	Plochý
Ø otvoru	22,23 mm

Obsah	100
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučspeed ZA plochý Zrnitost 60

565295 60