


HOLEX**Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování, Ø 150 mm, Zrnitost: 220****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5779 220 |
| GTIN | 4062406201845 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis**Provedení:**

Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení. Zadní strana je kaširovaná smyčkovým velurem.

Brusný kotouč se suchým zipem s polootevřeným posypem, korund (A).

Odpovídá 567790.

Použití:

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach).

Univerzální **všestranný produkt** pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.

Univerzální **všestranný produkt** pro hrubý, střední a jemný brus všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.

Technický popis

| | |
|-----------|--------|
| Ø kotouče | 150 mm |
| Zrnitost | 220 |
| Obsah | 500 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Atribut názvu produktu | Ø 150 mm |
| Počet odsávacích otvorů | 15 |
| Pohonný agregát | Excentrická bruska |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s |
| Druh produktu | Brusný kotouč se suchým zipem |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | omezené použití | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | omezené použití | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |

Příslušenství

| | |
|---|------------|
| Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm | 567990 147 |
| Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm | 567885 150 |

Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø
150 mm

567887 150

Brusný kotouč se suchým zipem (A) 15násobné děrování
Zrnitost 220

567790 220