

**Brusný kotouč, Ø 50,8 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5401 80
GTIN	4062406201937
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Zirkonový korund s **nejlepším poměrem nákladů a užité hodnoty** pro hospodárné použití na ocel a NŽ kovy.

Odpovídá 554018.

Technický popis

Obsah	250
Zkratka brusiva	ZA
Atribut názvu produktu	Ø 50,8 mm
Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Ocel < 900 N/mm	vhodný
Ocel < 1400 N/mm	vhodný
Ocel < 55 HRC	vhodný
Ocel < 60 HRC	vhodný
Ocel < 67 HRC	omezené použití
INOX	omezené použití
Ti	omezené použití
GG(G)	vhodný
CuZn	omezené použití
suché	vhodný

Příslušenství

Brusný kotouč(ZA) Zrnitost 80

554018 80