

Garant**Upichovací planžeta eco, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
32/4,1mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 273564 32/4,1 |
| GTIN | 4062406202798 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis**Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.
S přívodem chladicí kapaliny pro upínače jiných výrobců (např. EWS).

Použití:

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo Nr. 319132 – 319133 (držák VDI).

Náhradní díl:

Uzavírací šroub č. 279828 vel. 2.

Uzavírací podložka č. 279830 vel. 1.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Pro maximální Ø obrobku | 110 mm |
| Řada | Eco |
| Výška planžety h ₅ | 32 mm |
| Šířka zápichu w | 4,1 mm |
| Celková délka L | 150 mm |
| Způsob použití | neutrální |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Systemový klíč | ano |
| Možnost axiálního upichování | ne |
| Druh produktu | Upichovací planžeta |