

Garant**Upichovací planžeta eco, neutrální, Výška planžety h₅ / šířka zápichu w:
32/3,1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273564 32/3,1
GTIN	4062406202781
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S chlazením eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.
S přívodem chladicí kapaliny pro upínače jiných výrobců (např. EWS).

Použití:

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo Nr. 319132 – 319133 (držák VDI).

Náhradní díl:

Uzavírací šroub č. 279828 vel. 2.

Uzavírací podložka č. 279830 vel. 1.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Technický popis

Řada	Eco
Šířka zápichu w	3,1 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Pro maximální Ø obrobku	100 mm
Celková délka L	150 mm
Způsob použití	neutrální
Vnitřní chlazení	ano

Systemový klíč	ano
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Upichovací planžeta