



## Sada bitů BiTorsion 61-dílná



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	675950
GTIN	4013288179937
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

#### Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby Phillips: Č. 675510 1 ks vel. 1/25; 2 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25  
 Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby Phillips: Č. 675520 2 ks vel. 1/25; 8 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25  
 Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby Pozidriv: Č. 675530 1 ks vel. 1/25; 2 ks vel. 2/25; 1 ks vel. 3/25  
 Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby Pozidriv: 2 ks vel. 1; 8 ks vel. 2; 1 ks vel. 3  
 Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro vnitřní 6hran: 3 ks vel. 2,5; 3 ks vel. 3,0; 3 ks vel. 4,0; 2 ks vel. 5,0  
 Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby vnitřní Torx®: Č. 675550 3 ks vel. TX10; 2 ks vel. TX15; 4 ks vel. TX20; 4 ks vel. TX25; 2 ks vel. TX30; 1 ks vel. TX40  
 Bity, délka 25 mm, C 6,3 pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5  
 Spojovací stopka „Rapidaptor“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

### Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv

Unášecí profil	Plochý šroubovák
Označení výrobce	Bit-Safe 61 BiTorsion 1
Délka bitu	25 mm
Počet dílů	61
Barevné označení	ano
Druh produktu	Bitový nástroj

## Příslušenství

Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3BiTorsion, s diamantovým povlakem Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675530 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX20	675550 TX20
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion s diamantovým povlakem Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675510 2/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675520 2/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3BiTorsion, s diamantovým povlakem Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675530 2/25
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3BiTorsion, s diamantovým povlakem Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675530 3/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion s diamantovým povlakem Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675510 3/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX30	675550 TX30

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX40	675550 TX40
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion s diamantovým povlakem Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675510 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX10	675550 TX10
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675520 3/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675520 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX25	675550 TX25