



Sada bitů s ovládacím nástrojem a 6hranným úhlovým klíčem 52dílná



Údaje o objednávce

Artikové číslo	675990
GTIN	4013288179968
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Rukojeť šroubováku **Kraftforms** rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3. Včetně 6-hranného úhlového klíče s kulovou hlavou ve velikostech 1,5 – 8,0 mm.

Podle požadavků praxe sestavené sady Kraftform Kompakt® z bitů a ovládacího nářadí **pro ruční a strojní použití**.

Dodávka v textilním skládacím pouzdře se suchým zipem.

Výhoda:

Snadné rozlišování bitů pomocí barevného a číselného značení.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675520 2 ks vel. 1/25; 4 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks vel. 1; 4 ks vel. 2; 2 ks vel. 3

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675550 2 ks vel. TX10; 2 ks vel. TX15; 3 ks vel. TX20; 2 ks vel. TX25; 2 ks vel. TX30; 1 ks vel. TX40

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: Po 1 ks vel. 0,8×5,5; 1,0×5,5

Bity IMPACTOR, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby Phillips: 2 ks vel. 2; 1 ks vel. 3

Bity IMPACTOR, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby Pozidriv: 2 ks vel. 2; 1 ks vel. 3

Bity IMPACTOR, délka 50 mm, E 6,3, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 4; 5; 6

Bity IMPACTOR, délka 50 mm, E 6,3, pro šrouby vnitřní Torx®: po 1 ks vel. TX25; TX30; TX40

Úhlový šroubovák s kulovou hlavou Hex-Plus, pro vnitřní 6hran: Po 1 ks vel. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm

Rukojeť šroubováku: 1 ks

Spojovací stopka „Rapidator“: 1 ks č. 675020 vel. 6,3K

Technický popis

Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Označení výrobce	Kraftform Kompakt 100
Počet dílů	52
Ovládací nástroj	Rukojeť šroubováku s rychlovýměnným upínáním
Kompatibilní se strojem	ano
Druh produktu	Bitový nástroj

Příslušenství

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX15	675550 TX15
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX10	675550 TX10
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675520 2/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675520 3/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx® TX30	675550 TX30
Stopka s magnetem / rychlo-spojku Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
Bit IMPAKTOR pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce E 6,3 Velikost křížové drážky 3	674122 3

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx®
TX25

675550 TX25

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx®
TX40

675550 TX40

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Velikost
křížové drážky / celková délka 1/25 mm

675520 1/25

Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3BiTorsion Profil Torx®
TX20

675550 TX20