



## Pneumatiká pásová bruska Dynafile®, Typ: 14000



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079551 14000
GTIN	616026140004
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Mnohostranně použitelné přístroje s **nastavitelným vedením brusného pásu, přesným přímým chodem** a vyměnitelným **kontaktním ramenem** pro obrábění pomocí kontaktního kolečka nebo přítlačné plochy. Kryt brusného pásu z kompozitního materiálu umožňuje **rychlou a jednoduchou výměnu brusného pásu. Chlazení brusného pásu** pomocí odváděného vzduchu prodlužuje životnost brusných pásů. Nastavitelná rukojeť. **Dynafile®**, robustní, univerzálně použitelný stroj s leštícím pásem.

#### Použití:

Pro broušení, odjehlování, překrývání, dokončování, leštění, ideální také pro flexibilní obrábění nesnadno dostupných míst.

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic. 1 kontaktní rameno, brusný pás 13×610 mm.

#### Upozornění:

Další provedení kontaktních ramen pro Dynafile® od č. 079559 k dodání na poptávku nebo v našem eShopu.

### Technický popis

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Šířka pásma	3–4; 6; 13 mm
Pracovní hluk	77 dB(A)
Maximální spotřeba vzduchu	876 l/min
Označení výrobce	Dynafile

Hmotnost	1,4 kg
Odevzdaný výkon	379 W
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Modelová řada	Dynafile
Délka pásma	610 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Pásové brusky

## Příslušenství

Kontaktní rameno pro Dynafile® Typ 11218	079559 11218
Kontaktní rameno pro Dynafile® Typ 11219	079559 11219
Kontaktní rameno pro Dynafile® Typ 11231	079559 11231
Kontaktní rameno pro Dynafile® Typ 11232	079559 11232
Kontaktní rameno pro Dynafile® Typ 11213	079559 11213
Kontaktní rameno pro Dynafile® Typ 11216	079559 11216