



3-hranný nástrčný klíč, Pro šrouby: M4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	623505 M4
GTIN	4020772044350
Třída artiklu	63Q

Popis

Provedení:

Z přesné ocelové trubky, pozinkovaný, s roubíkem.

Použití:

Pro 3-hranné šrouby dle DIN 22424 a pro 3-hranné matice dle DIN 22425.

Norma:**DIN 22417 A**

Délka stopky: 90 mm

Výška hlavy vnitřní rozměr F: 6,8 mm

Stopka Ø: 9 mm

Technický popis

Pro šrouby	M4
Délka stopky	90 mm
Stopka Ø	9 mm
Výška hlavy vnitřní rozměr F	6,8 mm
Typ	22417A

Druh produktu

Nástrčný klíč